

LIVELLO RIGIDITÀ:

Medium soft

Lato 1

NO FLIP



**MATERASSO
ANTIACARO**



**TESSUTO
ANALLERGICO**



**TOUCH
FOAM**



**MOLLEGGIO
IN TITANIO**



**LAVABILE
60°**



Molleggio in titanio a zone differenziate e topper in touch foam per il massimo rispetto delle forme del corpo.

Altezza materasso: 35 CM.

SFODERABILE.

N.B.: Nelle lavatrici domestiche entrano
fodere fino a 120 cm. di larghezza.

1_ FODERA ESTERNA

Realizzata in tessuto anallergico ad alta traspirabilità con esclusivo trattamento allo zinco, morbido al tatto e delicato sulla pelle. Sottoposto a procedimento anallergico permanente resistente a tutti i lavaggi. Il rivestimento è divisibile in due parti con cerniera perimetrale e lavabile a 60° c.

2_ MOLLEGGIO

Composto da 400/800 esclusive molle insacchettate indipendenti in titanio, abbinato a uno speciale profilo perimetrale in acciaio temperato che corre lungo il materasso per un sostegno calibrato e duraturo nel tempo. L'utilizzo del titanio permette di aumentare la resistenza alle sollecitazioni nel tempo ovvero mantiene più a lungo la performance rendendo il materasso maneggevole e meno pesante del 40% rispetto a un molleggio in acciaio tradizionale.

3_ STRATO MASSAGGIANTE TOP BOX

Realizzato in "espanso ecologico" ad alta densità dn 60 idrofilo e resiliente per un deciso sostegno. Assicura una perfetta distensione dorsale del corpo durante il riposo.

4_ SIDER BOX

Racchiude il molleggio e viene realizzato in espanso a massima densità dn 70 a garanzia di un perfetto bilanciamento del piano di riposo. Rende il materasso robusto e portante.

5_ IMBOTTITURA IN SETA E LANA (DUE FALDE SOVRAPPOSTE)

Seta: di alto pregio, assorbe l'umidità in eccesso. Lana vergine: durevole ed elastica, dissipa l'umidità in eccesso rendendo la superficie di riposo fresca e asciutta.


6_ LATO 1 : TOPPER SFODERABILE

Che esalta l'elasticità del supporto. La fodera è lavabile a 60°. L'anima in touch foam molto elastico, traspirante, idrofilo. Subisce e ritorna: non si compatta. Disperde umidità, rimane fresco e asciutto.

7_ MATERASSO NO FLIP: SI UTILIZZA DA UN SOLO LATO

Si consiglia di ruotare periodicamente testa e piedi.

CORREDATO DA MANIGLIE



COD. PRODOTTO 1/P: **62051**

COD. PRODOTTO 2/P: **62057**